


CALZINIEREN
SINTERN
SIEBEN
MASSEAUFBEREITUNG
SPRÜHTROCKNUNG


**THERMAL
TREATMENT
of BULKS**

Als spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen bietet Rösler CeramTec einen Full Service von der Rohstoffbeschaffung, über die Masseaufbereitung in Trommelmühlen oder Lösequirlen, bis hin zur Sprühtrocknung und anschließenden Schutzsiebung. Und auch das Verpacken des Endproduktes in Gebinden, wie Säcke, Fässer oder Big Bag - je nach Kundenwunsch - erfolgt durch Rösler CeramTec.

Masseaufbereitung und Sprühtrocknung



Der Sprühtrockner mit einer Stundenleistung von ca. 1.000 kg Sprühgranulat bietet die Möglichkeit, Sondergranulate für verschiedenste Anwendungen herzustellen. Die Rohstoffe werden vorher nach kundeneigenen Rezepturen in Trommelmühlen homogen vermahlen.



Die Sprühgranulate werden direkt nach dem Trocknungsvorgang einer Schutzsiebung unterzogen. Anschließend erfolgt die Verpackung des getrockneten Sprühgranulates in Säcke oder in vom Kunden gewünschte Spezialgebände.



Calzinieren, Sintern und Sieben

Eine Eigenentwicklung von Rösler CeramTec sind die aus einem Sondervermasseversatz hergestellten SIC/Al₂O₃-Brennkassetten. Da die verschiedenen Schüttgüter zum Erreichen der optimalen Qualität oftmals spezielle Anforderungen an die Brennhilfsmittel stellen, hat Rösler CeramTec verschiedene Brennkassetten selbst entwickelt und produziert. Rösler CeramTec kann somit flexibel für sämtliche Schüttgüter der Kunden ein individuelles Brennhilfsmittel entwickeln.



Es stehen Brennöfen mit diversen Brennkapazitäten von bis zu 4 Tonnen gebranntem Fertigprodukt pro Tag zur Verfügung. Eine große Bandbreite an Temperaturprofilen von 0 bis 1.700 °C kann in den Öfen individuell nach den Anforderungen des jeweiligen Produktes gefahren werden.

Gemeinsam mit dem Kunden werden, nach Klärung der produktspezifischen Anforderungen, ideale Brennkurven für die jeweiligen Schüttgüter evaluiert. Die Kombination aus Technologie, Erfahrung und Know-how garantieren unseren Kunden beste Qualität und schnelle Verfügbarkeit.

Rösler CeramTec ist Spezialist für das Lohnbrennen von Schüttgütern und Pulvern für die unterschiedlichsten Branchen. Die bei Rösler CeramTec mittels modernster Brenntechnologie veredelten Produkte kommen in der Chemieindustrie, in der keramischen Industrie, bis hin zur Automobilindustrie zum Einsatz.

Schutzsiebungen bis 60µ Feinheit werden auf Kundenwunsch vor dem Kommissionieren der Schüttgüter, Sprühgranulate oder Pulver durchgeführt.

QS-System, Prüfverfahren und Logistik

Als DIN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen garantiert Rösler CeramTec äußerst hohe Qualitätsstandards sowie völlige Transparenz und Rückverfolgbarkeit in allen Stufen des Produktionsprozesses. Qualitätsparameter (wie z. B. spezifische Oberflächenmessung BET in m^2/g) können permanent, schnell und flexibel inhouse durchgeführt werden.



Direkt an den Brennöfen bzw. am Sprühtrockner werden stündlich Probeentnahmen und Qualitätskontrollen von geschultem Fachpersonal durchgeführt, um eine perfekte Symbiose aus hohen Stundenleistungen und bester Produktqualität zu gewährleisten.

Rösler CeramTec versteht sich als Spezial-Dienstleister, bei dem die Kundenwünsche im Zentrum des Handelns stehen. Gebindearten oder Gebindegrößen werden vom Kunden individuell bestimmt.

Als Full-Service-Anbieter übernimmt Rösler vom Rohstoffbezug bis hin zum Versand der fertig kommissionierten und nach Kundenstandards gelabelten Fässer, Säcke oder Big Bags die komplette Logistik.



Calzinieren und Sintern

Ofenbezeichnung/ Ofentyp	Beheizung	max. Brenntemperatur	Ofenlänge	Brenntischgröße	Durchsatz pro Tag	Brenngut
SD-Ofen (Bandofen)	Strom	800 °C	ca. 20 m	Gurtbreite 60 cm Nutzhöhe 5 cm	2,0 bis 3,0 t	Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc.
SB-Ofen (Bandofen)	Strom	900 °C	ca. 20 m	Gurtbreite 60 cm Nutzhöhe 10 cm	2,0 bis 3,0 t	Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc.
K-Ofen (Bandofen)	Gas	900 °C	37 m	Gurtbreite 160 cm Nutzhöhe 15 cm	8,0 t	Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc. eigens hergestellte SIC/Al ₂ O ₃ -Brennkassetten als Brennhilfsmittel im Ofen, lose Schüttung auf Gliederfurt, Spezialofen zum Entbindern bzw. Ausbrennen von Organik
C-Ofen (Brenntischofen)	Gas	1.300 °C	20 m	120 x 60 cm Nutzhöhe 30 cm	1,0 bis 1,5 t	Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc. eigens hergestellte SIC/Al ₂ O ₃ -Brennkassetten als Brennhilfsmittel im Ofen
H-Ofen (Brenntischofen)	Gas	1.300 °C	27 m	120 x 60 cm Nutzhöhe 30 cm	1,5 bis 2,0 t	Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc. eigens hergestellte SIC/Al ₂ O ₃ -Brennkassetten als Brennhilfsmittel im Ofen
M-Ofen (Brenntischofen)	Gas	1.350 °C	55 m	160 x 60 cm Nutzhöhe 30 cm	2,0 bis 4,0 t	Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc. eigens hergestellte SIC/Al ₂ O ₃ -Brennkassetten als Brennhilfsmittel im Ofen
S-Ofen (Brenntischofen)	Gas	1.400 °C	46 m	160 x 60 cm Nutzhöhe 30 cm	2,0 bis 4,0 t	Pulver, Tabeletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc. eigens hergestellte SIC/Al ₂ O ₃ -Brennkassetten als Brennhilfsmittel im Ofen SIC-Brennplatten als Aufbau möglich
G-Ofen (Brenntischofen)	Gas	1.420 °C	35 m	170 x 80 cm Nutzhöhe 30 cm	2,0 bis 4,0 t	Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel etc. eigens hergestellte SIC/Al ₂ O ₃ -Brennkassetten als Brennhilfsmittel im Ofen SIC-Brennplatten als Aufbau möglich
E-Ofen (Kammerofen)	Gas	1.700 °C	Nutzraum ca. 2,5 m ³			Pulver, Tabletten, Schüttgüter aller Art, Tiegel - eigens hergestellte SIC-Brennkassetten

Sprühtrocknung

Typ	Beheizung	Durchsatz	Leistungsspektrum
Sprühtrockner	Gas	1,0 - 1,5 t/Stunde	Masseaufbereitung in Trommelmöhlen bzw. Lösequirlen (individuelle Schlickerrheologie) Siebanalysen, Korngrößenverteilung, Feuchtigkeitsmessung, Herstellung von Sprühgranulaten

Das Unternehmen



Rösler CeramTec ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen, das seit über 70 Jahren am Standort Schauberg besteht.

Modernste Brenntechnologie, ein großer Maschinenpark sowie 60 hoch motivierte und qualifizierte Mitarbeiter bilden die Grundpfeiler des Unternehmens.

„Weiterentwicklung durch Forschung“ – so lautet die Philosophie von Rösler. Ausgezeichnet mit dem Siegel „Innovativ durch Forschung“ durch den Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft, arbeitet Rösler eng mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in mehreren Verbundprojekten, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), erfolgreich zusammen.



Ihr Ansprechpartner:
Johannes Rösler

Rösler CeramTec GmbH Telefon +49 9269 78-130
Langenauer Straße 2 Mobil +49 171 6979635
96355 Tettau / Schauberg roesler@roesler-ceramtec.de

www.roesler-ceramtec.de